


# Vakum filtresi VAF-PK-4

Ürün numarası: 15889

FESTO



[PDF General operating condition](#)

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	3 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Filtre hassasiyeti	50 µm
Sembol	00991483
Çalışma basıncı	-0.95 bar ... 0 bar
Çalışma basıncına ilişkin not	Sadece açık vakum sistemlerinde kullanım
Negatif basınçta akış = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	70 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Düşük Cu/Zn/Ni değerlerine sahip batarya üretimi için uygundur (F1a)
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 40 °C
Ürün ağırlığı	6 g
Montaj türü	Kablo döşeme
Pnömatik bağlantı	Rakor somunlu PK-4
Somun malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	Dokuma Süreç otomasyonu
Gövde malzemesi	Süreç otomasyonu
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	≤8 bar