

# Hortum PUN-10X1,5-SW

Ürün numarası: 159669

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	10 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	54 mm
İç çap	7 mm
Min. bükme yarıçapı	28 mm
Uygulama notu	Ester bazlı TPE-U Plastik hortum, yalnızca kaplamaları fosforik asit esteri içermiyorsa kablolarla temas edecek şekilde döşenebilir. Aksi takdirde plastik hortumda hasar meydana gelebilir.
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 0.7 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 7 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 101.5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1 MPa
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 10 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 145 psi
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0527 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Yangın testi malzeme	UL94 HB
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-35 °C ... 60 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.0489 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 10 mm olan soket bağlantısı için
Renk	siyah
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)