



# Sürgülü valf VBOH-32-M5

Ürün numarası: 1609969

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 çift bobinli
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Çalıştırma türü	manuel
Montaj türü	vidalanabilir
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	236 l/dak
Nominal genişlik	3.6 mm
Çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1.2 MPa
Çalışma basıncı	-0.95 bar ... 12 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Izgara ölçüsü	17 mm
Uygulama notu	Lütfen sadece silindirik vida dişli bağlantı elemanlarını vidalayın. Konik vida dişlerinin montajı muhafazaya zarar verebilir ve manşonun sıkışmasına veya arızalanmasına neden olabilir.
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Kovan sürgüsü
Kontrol türü	doğrudan
Sembol	00991286
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C
Çalıştırma kuvveti	14 N
Ürün ağırlığı	8 g
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR