


# Hassas manometre MAP-40-1-1/8-EN

Ürün numarası: 161126

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 bar ... 1 bar
Gösterge aralığı	0 psi ... 14.5 psi
Sembol	00991463
Karşılık geldiği norm	EN 837-1
Manometre nominal boyut	40
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Tasarım	Bourdon tüpü manometresi
Montaj türü	Hat kurulumu
İşletim ortamı	Soy gazlar nötr sıvılar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	asetilen yok oksijen yok
Çalışma basıncı	0 MPa ... 0.1 MPa
Çalışma basıncı	0 bar ... 1 bar
Çalışma basıncı	0 psi ... 14.5 psi
Dalgalı yük faktörü	0.66
Ölçüm doğruluğu sınıfı	1,6
Koruma türü	IP43
Akışkan sıcaklığı	-20 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı konumu	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	R1/8
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Gövde malzemesi	PBT
Kontrol camı malzemesi	PS
Gövde rengi	siyah

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	60 g
Ölçek	Çift ölçek bar (dış) psi (iç)