

Susturucu UC-1/8

Ürün numarası: 161419

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Hazne boyutu | 1 |
| Sembol | 00991473 |
| Çalışma basıncı | 0 MPa ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | 0 bar ... 10 bar |
| Atmosfere karşı akış | 1700 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ses basınç seviyesi | 59 dB(A) |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C ... 70 °C |
| Ürün ağırlığı | 2.6 g |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Darbe emici elemanı malzemesi | PE |
| Vida dişli muylu malzemesi | PE PP |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |