

# Ayak bağlantısı HZF-40

Ürün numarası: 161808

FESTO



[PDF](#) General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	40
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C ... 150 °C
Ürün ağırlığı	142 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Galvanize çelik
Vida malzemesi	Çelik, galvanize