



# Hassas filtre PFML-186-HP3-H-AST

Ürün numarası: 1624062

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	L
Boyut	186
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	0.01 µm
Su tahliye	manuel
Sembol	00991519
Çalışma basıncı	0 MPa ... 5 MPa
Çalışma basıncı	0 bar ... 50 bar
İşletim ortamı	Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [1:4:2] uyarınca basınçlı hava
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	18980 l/dak
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	6326 l/dak
Filtre verimliliği	99.99998 %
Maks. yoğuşma miktarı	400 ml
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	5 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri
Montaj türü	Hat kurulumu
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ürün ağırlığı	21000 g
Hacim	6,7