



Hassas filtre LFMB-3/8-D-MINI-A

Ürün numarası: 162636

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	D
Boyut	Mini
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	1 µm
Su tahliye	tam otomatik
Sembol	00991520
Çalışma basıncı	2 bar ... 12 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:7:3] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	675 l/dak
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	125 l/dak
Filtre verimliliği	99.99 %
Maks. yoğuşma miktarı	22 ml
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	1.5 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Artık yağ içeriği	0.5 mg/m ³
Montaj türü	Aksesuar kullanılarak
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	Makrolon®
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ürün ağırlığı	250 g