



Filtre-Regülatör Filtre Basınç kontrol valfi LFR-1-D-O-MAXI-A

FESTO

Ürün numarası: 162701



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Manometresiz filtre regülatörü
Maks. yoğuşma miktarı	80 ml
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Sembol	00991588
Basınç göstergesi	G1/4 hazırlandı
Çalışma basıncı	0.2 MPa ... 1.2 MPa
Çalışma basıncı	2 bar ... 12 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar ... 12 bar
Maks. basınç histerezi	0.4 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	10000 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Akışkan sıcaklığı	5 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1400 g
Montaj türü	Aksesuar kullanılarak
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	Makrolon®