


Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1/4-D-7-MINI-A

Ürün numarası: 162763

FESTO



Veri sayfası



[PDF](#) General operating condition

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Orantılı standart sis yağlayıcı
Maks. yoğuşma miktarı	22 ml
Filtre hassasiyeti	40 µm
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Sembol	00991509
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.2 MPa ... 1.2 MPa
Çalışma basıncı	2 bar ... 12 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar ... 7 bar
Maks. basınç histerezi	0.02 MPa
Maks. basınç histerezi	0.2 bar
Maks. basınç histerezi	2.9 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1300 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	660 g
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC