



# Dağıtım modülü FRM-H-1/8-D-MINI

Ürün numarası: 162788

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	Dağıtım modülü
Sembol	00991511
Çalışma basıncı	0.015 MPa ... 1.6 MPa
Çalışma basıncı	0.15 bar ... 16 bar
Ana akış yönünde standart anma debisi 1→2	1100 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	325 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm