



Hassas Regülatör LRP-1/4-2,5

Ürün numarası: 162834

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	pilot kumandalı hassas diyaframlı regülatör
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile
Sembol	00991540
Basınç göstergesi	G1/8 hazırlandı
Çalışma basıncı	0.1 MPa ... 1.2 MPa
Çalışma basıncı	1 bar ... 12 bar
Basınç kontrol aralığı	0.05 bar ... 2.5 bar
Giriş basıncı 1	1 bar ... 12 bar
Maks. basınç histerezi	0.02 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1800 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	310 g
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum