

Perde geiř rakoru CRQSS-16

Ürün numarası: 164219

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	10.4 mm
Hortum yerleřtirme derinliđi	32 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme
Hazne boyutu	1
Tasarım	İtme-ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıđı alıřma basıncı	-0.095 MPa ... 1 MPa
Komple sıcaklık aralıđı alıřma basıncı	-0.95 bar ... 10 bar
Komple sıcaklık aralıđı alıřma basıncı	-13.775 psi ... 145 psi
alıřma basıncına iliřkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basıncılı hava Su (sıvı, buzsuz)
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yađlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yođun korozyona maruziyet
LABS uygunluđu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Geliřmiř yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklıđı	-15 °C ... 120 °C
Ürün ađırlıđı	118 g
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Pnömatik bađlantı 1	dıř apı Ø 16 mm olan hortum iin
Pnömatik bađlantı 2	dıř apı Ø 16 mm olan hortum iin
Gevřetme halkası rengi	gümüş
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz elik
Gevřetme halkası malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz elik
Somun malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz elik
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepesi segmenti malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz elik
Destek halkası malzemesi	Yüksek alařımlı paslanmaz elik