

Yassı silindir EZH-2,5/9-10-B

Ürün numarası: 164991

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	6 mm eş değer çap
Sönümlleme	sönümlleme yok
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Tasarım	Piston kare piston mili
Konum algılama	Yok
Sembol	00991200
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	kare piston mili
Çalışma basıncı	0.28 MPa ... 0.6 MPa
Çalışma basıncı	2.8 bar ... 6 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	10 N
Teorik min. yay geri alma kuvveti	3 N
Teorik maks. yay geri alma kuvveti	4 N
Ürün ağırlığı	11 g
Montaj türü	çapraz delikli
Pnömatik bağlantı	Geçmeli nipel PK-3
Kapak malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum
Piston mili malzemesi	Bakır alaşımı nikel kaplı