

Bobin MSN1W-24AC/12DC

Ürün numarası: 170152

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Min. çekme süresi	10 ms
Devreye girme süresi	100%
Güç faktörü cos {phi}	0.7
Bobin karakteristik değerleri	12 V DC: 5,0 W 24 V AC: 50 Hz, toplama gücü 7,5 VA, tutma gücü 5,0 VA 24 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5,0 VA, tutma gücü 3,7 VA
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	50Hz'de \pm %10 60Hz'de -% 10...+ 20
LABS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 50 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 50 °C
Ürün ağırlığı	80 g
Elektrik bağlantısı	3 kutuplu A formu kırılabilir DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü	sıkıştırılmış tutma klipsi ile
Gövde malzemesi	PA
Fiş kontakları malzemesi	Çelik
Sargı malzemesi	Bakır