


# Regülatör LR-1/8-D-7-O-MINI-NPT

Ürün numarası: 173647

FESTO



[PDF](#) General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Seri	D
Sembol	00991540
Çalışma basıncı	0.1 MPa ... 1.6 MPa
Çalışma basıncı	1 bar ... 16 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar ... 7 bar
Maks. basınç histerezi	0.02 MPa
Maks. basınç histerezi	0.2 bar
Maks. basınç histerezi	2.9 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu