



# Hassas filtre LFMA-1/8-D-MINI-NPT

Ürün numarası: 173724

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	D
Boyut	Mini
Filtre hassasiyeti	0.01 µm
Su tahliye	elle basmalı
Sembol	00991519
Çalışma basıncı	1 bar ... 16 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [1:7:2] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	360 l/dak
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	80 l/dak
Filtre verimliliği	99.9999 %
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	1.5 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Artık yağ içeriği	0.01 mg/m <sup>3</sup>
Montaj türü	montaj köşebenti ile
Montaj konumu	dikey
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	Makrolon®
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu