



# Filtre-Regülatör Filtre Basınç kontrol valfi LFR-3/4-D-7-MAXI-NPT

FESTO

Ürün numarası: 173810



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Montaj konumu	dikey
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	elle dönen
Maks. yoğuşma miktarı	80 ml
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Sembol	00991589
Çalışma basıncı	0.1 MPa ... 1.6 MPa
Çalışma basıncı	1 bar ... 16 bar
Maks. basınç histerezi	0.4 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	10000 l/dak
İşletim ortamı	İnert gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1370 g
Montaj türü	montaj köşebenti ile
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	Makrolon®