


Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1/4-D-5M-MINI-A-NPT

Ürün numarası: 173841

FESTO



Veri sayfası



[PDF](#) General operating condition

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Mini |
| Montaj konumu | dikey |
| Su tahliye | tam otomatik |
| Filtre hassasiyeti | 5 µm |
| Sembol | 00991509 |
| Çalışma basıncı | 0.2 MPa ... 1.2 MPa |
| Çalışma basıncı | 2 bar ... 12 bar |
| Basınç kontrol aralığı | 0.5 bar ... 12 bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.02 MPa |
| Maks. basınç histerezi | 0.2 bar |
| Maks. basınç histerezi | 2.9 psi |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 850 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1: 2010 [6:8:-] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 660 g |
| Montaj türü | montaj köşebenti ile |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/4 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/4 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |
| Kabuk malzemesi | Makrolon® |