



# Dağıtım modülü FRM-1-D-MAXI-NPT

Ürün numarası: 173931

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	Dağıtım modülü
Sembol	00991510
Çalışma basıncı	0 MPa ... 1.6 MPa
Çalışma basıncı	0 bar ... 16 bar
Ana akış yönünde standart anma debisi 1-> 2	17400 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	772 g
Pnömatik bağlantı 1	1 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1 NPT
Pnömatik bağlantı 3	G3/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm