


Eklem baęlantı SNC-63

Ürün numarası: 174386

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	63
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklıęı	-40 °C ... 150 °C
Maks. yük kapasitesi	4 kN
Ürün aęırlıęı	332 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Alüminyum pres döküm
Cıvata malzemesi	Çelik galvanize
Vida malzemesi	Çelik galvanize
Sigorta malzemesi	Yay çelięi galvanize