



# Pnömatik aktuatörlü küresel vana

## VZBA-1/4"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T-PS15-R-90-4-C

Ürün numarası: 1758069

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Döner tahrik
Çalıştırma türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Bağlantı rakoru	Rp1/4
Anahtarlama konumu göstergesi	Kızak yönü = akış yönü
Nominal genişlik DN	8
Çalışma basıncı	6 bar ... 8.4 bar
Bağlantı elemanı PN nominal basıncı	63
Sembol	00992011
Ortam	ISO 8573-1:2010 [:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Su - su buharı değil nötr sıvılar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 200 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C
Akış Kv	7 m <sup>3</sup> /sa
Modül maks. yüzey sıcaklığı	TX
Patlama grubu montajı	IIC, IIIC
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gövde malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Gövde malzeme numarası	1.4408
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PTFE PTFE takviyeli
Bilye malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Bilye malzeme numarası	1.4408
Mil malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Mil malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	2000 g
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)

Özellik	Değer
Ex ortam sıcaklığı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet