


Döner Silindirlçeyrek dönüşlü aktüatör DSM-8-180-P-FF

Ürün numarası: 175828

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	8
Sönümlenme açısı	0 drc
Dönüş açısı ayar aralığı	0 drc ... 180 drc
Dönüş açısı	0 drc ... 180 drc
İzin verilen durma yarıçapı	≥10 mm
Montaj konumu	herhangi bir
İnce ayar	-5 drc
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Döner kanat
Konum algılama	Yok
Sembol	00991265
Çalışma basıncı	0.35 MPa ... 0.8 MPa
Çalışma basıncı	3.5 bar ... 8 bar
Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Tekrarlama hassasiyeti	1 drc
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Maks. durdurma kuvveti	30 N
Maks. eksenel kuvvet	10 N
Maks. radyal kuvvet	20 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	0.35 Nm
İzin verilen kütle atalet momenti	0.0013 kgm ²
Ürün ağırlığı	140 g
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	M3
Kapak malzemesi	PA takviyeli
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	eloksallı