

Kaplin
EAMC-65-90-XX-25
Ürün numarası: 176038

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 2	25 mm
Boyut	65
Nominal uzunluk	90 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Maks. devir	4500 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Kütle atalet momenti	417 kgmm ²
Ürün ağırlığı	535 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu