


Baęlantı kablosu KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

Ürün numarası: 177678

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Deęer
Anahtarlama konumu göstergesi	LED
Montaj türü	kendinden kılavuzlu vidalı solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	İstenildięi gibi
Ürün aęırlığı	54 g
Elektrik baęlantısı	2 pimli / 3 pimli Açılı soket / Düz soket kare tasarım / M8x1
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Koruyucu topraklama baęlantısı	mevcut deęil
Kablo uzunluęu	2.5 m
Kablo özellięi	Standart
Kablo çapı	3.4 mm
Kablo yapısı	2 x 0,25 mm ²
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde malzemesi	Süreç otomasyonu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-O
Fiş kontakları malzemesi	Bronz
Dişli kovan malzemesi	Nikel kaplı pirinç