


# Hortum Birleřtirme Elemanı CQ-18

Ürün numarası: 177697

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	16 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Hazne boyutu	1
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 7 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 15 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-25 °C ... 70 °C
Ürün ağırlığı	26 g
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 18 mm olan boru/hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 18 mm olan boru/hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	POM
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	Yüksek alaşımli paslanmaz çelik