


Çabuk Bağlantı Rakoru CQ-3/8-15H

Ürün numarası: 177707

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	9.4 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	1
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 7 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 15 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-25 °C ... 70 °C
Nominal sıkma torku	2.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	10 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G3/8
Pnömatik bağlantı 2	Otomatik rakor CQ-15
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	POM
Gevşetme halkası malzemesi	POM