

Çabuk Bağlantı Rakoru CQ-1/2-15H

Ürün numarası: 177708

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	10 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık Halkası
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Hazne boyutu	1
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 7 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 15 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-25 °C ... 70 °C
Nominal sıkma torku	2.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	± %10
Ürün ağırlığı	14 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/2
Pnömatik bağlantı 2	Rakor CQ-15
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	POM
Gevşetme halkası malzemesi	POM