

Hortum PUN-8X1,25-GE

Ürün numarası: 178419

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Dış çap | 8 mm |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 37 mm |
| İç çap | 5.7 mm |
| Min. bükme yarıçapı | 24 mm |
| Uygulama notu | Ester bazlı TPE-U Plastik hortum, yalnızca kaplamaları fosforik asit esteri içermiyorsa kablolarla temas edecek şekilde döşenebilir. Aksi takdirde plastik hortumda hasar meydana gelebilir. |
| Hortum özellikleri | Enerji zincirleri için uygun |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa ... 0.7 MPa |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 bar ... 7 bar |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -13.775 psi ... 101.5 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa ... 1 MPa |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.95 bar ... 10 bar |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -13.775 psi ... 145 psi |
| Ruhsat | TÜV |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | B 013277 0527 00 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Yangın testi malzeme | UL94 HB |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -35 °C ... 60 °C |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | 0.0302 kg/m |
| Pnömatik bağlantı | dış çapı Ø 8 mm olan soket bağlantısı için Rakor somunlu iç çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için |
| Renk | sarı |
| Shore sertliği | D 52 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | TPE-U(PU) |