

# Kenetleme kartuşu KP-20-1400

Ürün numarası: 178458

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Etkili yön ile sıkma tipi	çift taraflı Bir yay tarafından sıkıştırılır, basınçlı hava ile serbest bırakılır
Tasarım	Devirme diskleri
Varyantlar	Tek taraflı piston mili
Çalışma basıncı	0.3 MPa ... 1 MPa
Çalışma basıncı	3 bar ... 10 bar
Çalışma basıncı	43.5 psi ... 145 psi
Serbest bırakma basıncı	≥0.3 MPa
Serbest bırakma basıncı	≥3 bar
tutulacak yuvarlak malzeme	20 mm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C
Statik tutma kuvveti	1400 N
Ürün ağırlığı	170 g
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Yay malzemesi	Yay çeliği
Gövde malzemesi	eloksallı
Sıkma çeneleri malzemesi	Pirinç
Piston malzemesi	POM