

Sabitleme Ünitesi KPE-25

Ürün numarası: 178469

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Montaj konumu | İstenildiği gibi |
| Etkili yön ile sıkma tipi | çift taraflı Bir yay tarafından sıkıştırılır, basınçlı hava ile serbest bırakılır |
| Tasarım | Devirme diskleri |
| Varyantlar | Tek taraflı piston mili |
| Konum algılama | Yok |
| Güvenlik fonksiyonu | Bir hareketi tutma ve durdurma |
| Çalışma basıncı | 0.3 MPa ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | 3 bar ... 10 bar |
| Çalışma basıncı | 43.5 psi ... 145 psi |
| Serbest bırakma basıncı | ≥0.3 MPa |
| Serbest bırakma basıncı | ≥3 bar |
| tutulacak yuvarlak malzeme | 25 mm |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C ... 80 °C |
| Statik tutma kuvveti | 5000 N |
| Ürün ağırlığı | 2000 g |
| Sabitleme ünitesi serbest bırakma bağlantısı | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR TPE-U(PU) |
| Yay malzemesi | Yay çeliği |
| Gövde malzemesi | eloksallı |
| Sıkma çeneleri malzemesi | Pirinç |
| Piston malzemesi | POM |