

# Şartlandırıcı Ünitesi LFR-3/8-D-MIDI-KE

Ürün numarası: 185761

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Midi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Dağıtım Modülü Basınç şalteri Manometreli filtre regülatörü
Maks. yoğuşma miktarı	43 ml
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Sembol	00991525
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.1 MPa ... 1.6 MPa
Çalışma basıncı	1 bar ... 16 bar
Çalışma basıncı	14.5 psi ... 232 psi
Basınç kontrol aralığı	0.05 MPa ... 1.2 MPa
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar ... 12 bar
Basınç kontrol aralığı	7.25 psi ... 174 psi
Maks. basınç histerezi	0.02 MPa
Maks. basınç histerezi	0.2 bar
Maks. basınç histerezi	2.9 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	2620 l/dak
İşletim ortamı	Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2000 g
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC