



Şartlandırıcı Ünitesi LFR-1/2-D-MAXI-KF-A

Ürün numarası: 186050

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Dağıtım Modülü Basınç şalteri Açma/kapama valfi Manometreli filtre regülatörü
Maks. yoğuşma miktarı	80 ml
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Sembol	00991758
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.2 MPa ... 1.2 MPa
Çalışma basıncı	2 bar ... 12 bar
Çalışma basıncı	29 psi ... 174 psi
Basınç kontrol aralığı	0.05 MPa ... 1.2 MPa
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar ... 12 bar
Basınç kontrol aralığı	7.25 psi ... 174 psi
Maks. basınç histerezi	0.02 MPa
Maks. basınç histerezi	0.2 bar
Maks. basınç histerezi	2.9 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	8000 l/dak
İşletim ortamı	Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	3300 g
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC