

Y-Çabuk Bağlantı Rakoru QSY-G3/8-12

Ürün numarası: 186187

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 8.4 mm |
| Hortum yerleştirme derinliği | 23.4 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık halkası |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | Y şekli |
| Hazne boyutu | 10 |
| Tasarım | İtme-çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa ... 0.6 MPa |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 bar ... 6 bar |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -13.775 psi ... 87 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa ... 1.4 MPa |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.95 bar ... 14 bar |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -13.775 psi ... 203 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün Su: G vida dişi yalnızca ek donanım olarak OL tipi sızdırmazlık halkasıyla kullanılabilir |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C ... 80 °C |
| Nominal sıkma torku | 15.5 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 20 |
| Ürün ağırlığı | 50 g |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Besleme hattı sayısı | 1 |
| Montaj türü | Dış altıgen SW19 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış G3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi | mavi |
| Vida dişli muylu malzemesi | Nikel kaplı piring |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PBT |

| Özellik | Değer |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |