

# Y-Çabuk Bağlantı Rakoru QSYLV-G1/2-12

Ürün numarası: 186212

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	7 mm
Hortum yerleştirme derinliği	23.4 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık Halkası
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	L şekli, 2'li, paralel
Hazne boyutu	1
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 0.6 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 14 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 203 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün Su: G vida dişi yalnızca ek donanım olarak OL tipi sızdırmazlık halkasıyla kullanılabilir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C
Nominal sıkma torku	26 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	± %20
Ürün ağırlığı	123 g
Çıkış sayısı	2
Besleme hattı sayısı	1
Montaj türü	Dış altıgenli içi boş cıvata
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/2
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
İçi boş cıvata malzemesi	Pirinç, nikel kaplı

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	Yüksek alaşımli paslanmaz çelik