

Çoklu dağıtıcı QST3-G1/4-8-6

Ürün numarası: 186218

FESTO



General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	4,6 mm
Hortum yerleştirme derinliği	18,1 mm
Hortum yerleştirme derinliği hakkında not	Ø6 Derinlik 17 mm Ø8 Derinlik 18,1 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0,095 MPa ... 0,6 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0,95 bar ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13,775 psi ... 87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 MPa ... 1,4 MPa
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 bar ... 14 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-13,775 psi ... 203 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün Su: G vida dişli yalnızca ek donanım olarak OL tipi sızdırmazlık halkasıyla kullanılabilir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C
Nominal sıkma torku	9 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	35 g
Çıkış sayısı	4
Besleme hattı sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G1/4
Pnömatik bağlantı 2	diş çapı Ø 6 mm olan hortum için diş çapı Ø 8 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM

Özellik	Değer
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik