

Rulmanlı Çabuk Bağlantı Rakoru QSR-G1/2-12

Ürün numarası: 186284

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	8 mm
Hortum yerleştirme derinliği	23.4 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	1
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 0.6 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 14 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 203 psi
Maks. devir	200 1/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Maks. radyal moment	0.025 Nm
Nominal sıkma torku	26 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	78 g
Montaj türü	Dış altıgen SW24
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/2
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik