


Yağlayıcı LOE-1/4-D-MIDI

Ürün numarası: 186479

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Midi |
| Seri | D |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Tasarım | Orantılı standart sis yağlayıcı |
| Maks. yağ dolm miktarı | 110 cm ³ |
| Kabuk koruması | Metal koruyucu kafes |
| Sembol | 00991532 |
| Çalışma basıncı | 0 MPa ... 1.6 MPa |
| Çalışma basıncı | 0 bar ... 16 bar |
| Çalışma basıncı | 0 psi ... 232 psi |
| Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı | 8 l/dak |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 2800 l/dak |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün değil |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C ... 60 °C |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 630 g |
| Montaj türü | aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kabuk malzemesi | PC |