

# Manifold BloęulBaęlantı Bloęu CPE14-PRSG-3

Ürün numarası: 187824

FESTO



 [General operating condition](#)

## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Maks. valf yeri sayısı	3
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün (dięer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	130 g
Baęlantı plakası montaj türü	geçiş delięi ile şapka rayı ile
Pnömatik baęlantı 1	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli