


Vantuz tutucu ESH-HA-2-PK

Ürün numarası: 189196

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2 mm
Hacim	0.169 cm ³
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Üst vakum bağlantısı
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 2
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	7 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Vantuz sabitlemesi	Çap 4 mm
Vakum portu	PK-4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR Çelik
Tutma braket malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımlı çelik