


Vantuz tutucu ESH-HB-4-PK

Ürün numarası: 189210

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2.5 mm
Hacim	0.416 cm ³
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Yan tarafta vakum bağlantısı
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 4
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	25 g
Montaj türü	dişi diş ile
Vantuz sabitlemesi	M6
Vakum portu	PK-4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR Çelik
Tutma braket malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımlı çelik