

# Vantuz tutucu ESH-HC-6-G

Ürün numarası: 189222

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Yükseklik kompanzatorü vantuz tutucu	20 mm
Nominal genişlik	10 mm
Hacim	11.537 cm <sup>3</sup>
Montaj konumu	dikey
Tasarım	Üst vakum bağlantısı yükseklik kompanzatorü ile
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 6
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	472 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Vantuz sabitlemesi	M20x2
Vakum portu	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tutma braket malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımlı çelik