


Vantuz ESS-30-SNA

Ürün numarası: 189303

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	110 mm
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	30 mm
Vantuz hacmi	0.867 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Özellikler	antistatik
Sembol	00991485
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 4
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 0 MPa
Çalışma basıncı	-0.95 bar ... 0 bar
Çalışma basıncı	-13.775 psi ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0.07 MPa
Nominal çalışma basıncı	-0.7 bar
Nominal çalışma basıncı	-10.15 psi
Yüzey direnci	≤2.0E-4 MOhm
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	40.8 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	20 N
Ürün ağırlığı	9 g
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	M6
Renk	siyah/beyaz nokta
Shore sertliği	50 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç Çelik, galvanizli ve krom kaplı

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR