


Susturucu UOS-1-LF

Ürün numarası: 1901207

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Vida dişli muyluda conta türü	sızdırmazlık elemansız
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	Susturucu açık
Sembol	00992064
Çalışma basıncı	0 MPa ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 bar ... 10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ses basınç seviyesi	75 dB(A)
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 50 °C
Montaj türü	Erkek diş ile
Ürün ağırlığı	157.9 g
Pnömatik bağlantı	G1
Darbe emici elemanı malzemesi	PE
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım