


Vakum vantuzu ESV-40-SS

Ürün numarası: 190991

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	230 mm
Vantuz çapı	40 mm
Vantuz hacmi	1.566 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Sembol	00991485
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 0 MPa
Çalışma basıncı	-0.95 bar ... 0 bar
Çalışma basıncı	-13.775 psi ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0.07 MPa
Nominal çalışma basıncı	-0.7 bar
Nominal çalışma basıncı	-10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-30 °C ... 180 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	69.6 N
Ürün ağırlığı	7.4 g
Renk	şeffaf
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	VMQ (silikon)