


Vakum vantuzu ESV-40-EN

Ürün numarası: 191031

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	80 mm
Vantuz çapı	40 mm
Vantuz hacmi	3.733 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Sembol	00991485
Vantuz biçimi	yuvarlak, ekstra derin
Çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 0 MPa
Çalışma basıncı	-0.95 bar ... 0 bar
Çalışma basıncı	-13.775 psi ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0.07 MPa
Nominal çalışma basıncı	-0.7 bar
Nominal çalışma basıncı	-10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	67.6 N
Ürün ağırlığı	8 g
Renk	siyah
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR