


Vakum vantuzu ESV-30-BS

Ürün numarası: 191059

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatörü	8 mm
Min. iş parçası yarıçapı	80 mm
Vantuz çapı	30 mm
Vantuz hacmi	4.07 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Sembol	00991485
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 0 MPa
Çalışma basıncı	-0.95 bar ... 0 bar
Çalışma basıncı	-13.775 psi ... 0 psi
Nominal çalışma basıncı	-0.07 MPa
Nominal çalışma basıncı	-0.7 bar
Nominal çalışma basıncı	-10.15 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-30 °C ... 180 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	26.2 N
Ürün ağırlığı	3.6 g
Renk	şeffaf
Shore sertliği	50 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	VMQ (silikon)