



Vakum vantuzu ESV-30-CS

Ürün numarası: 191074

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Vantuz yükseklik kompanzatörü | 10.5 mm |
| Min. iş parçası yarıçapı | 80 mm |
| Vantuz çapı | 30 mm |
| Vantuz hacmi | 9.47 cm ³ |
| Bağlantı konumu | üst |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Sembol | 00991485 |
| Vantuz biçimi | 3,5'lu yuvarlak körük |
| Çalışma basıncı | -0.095 MPa ... 0 MPa |
| Çalışma basıncı | -0.95 bar ... 0 bar |
| Çalışma basıncı | -13.775 psi ... 0 psi |
| Nominal çalışma basıncı | -0.07 MPa |
| Nominal çalışma basıncı | -0.7 bar |
| Nominal çalışma basıncı | -10.15 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Ortam sıcaklığı | -30 °C ... 180 °C |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 20.8 N |
| Ürün ağırlığı | 5.8 g |
| Renk | şeffaf |
| Shore sertliği | 50 +/- 5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Vantuz malzemesi | VMQ (silikon) |