



Darbe emici YSRW-12-20

Ürün numarası: 191196

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Strok	20 mm
Sönümlenme	kendinden ayarlı yumuşak eğri
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Konum algılama	Yok
Sembol	00991495
Maks. çarpma hızı	3 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.3 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C
Sönümlenme uzunluğu	20 mm
Maks. durdurma kuvveti	1000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	12 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	41000 j
Maks. artık enerji	0.05 j
Geri getirme kuvveti	5 N
Min. itme kuvveti	35 N
Ürün ağırlığı	78 g
Kütle aralığı	30 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	Yüksek alaşımlı çelik