



Darbe Emici YSRW-20-34

Ürün numarası: 191198

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	20
Strok	34 mm
Sönümlleme	kendinden ayarlı yumuşak eğri
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Sembol	00991495
Maks. çarpma hızı	3 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.3 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C
Sönümlleme uzunluğu	34 mm
Maks. durdurma kuvveti	3000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	70 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	100000 j
Maks. artık enerji	0.32 j
Geri getirme kuvveti	10 N
Min. itme kuvveti	100 N
Ürün ağırlığı	330 g
Kütle aralığı	80 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik